

**Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	220291 20
GTIN	2050002068292
Razred artikla	26X

Opis**Izvedba:**

Za **univerzalno uporabo** pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S **cilindričnim jedrom** za optimizirano togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtnem cirkularnem rezanju zaradi **posebne geometrije čelnih rezil**.

Napotek:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja. Obliko **HB** naročite z **art. 220291**.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	f8
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø držala D _s	20 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,11 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	52 mm
Dolžina rezil L _c	38 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm
Kot spirale	32 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	90 stopinj

Število zob Z	4
Ø sprostitve D ₁	19 mm
Ø rezila D _c	20 mm
Celotna dolžina L	105 mm
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
mokro maks.	primerno
mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno