

Garant**DIN-ravno grezilo za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 11X6,6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156020 11X6,6
GTIN	4045197087744
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Grezilo s spiralnimi utori. Ø čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:

f – za skožnje izvrtine, **visoka** kakovost površine po DIN ISO 273.

m – za skožnje izvrtine, **srednja** kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Tehnični opis

Ø grezila	11 mm
Ø čepa	6,6 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
za velikost vijakov	M6
Število rezil Z	3
Osnovna izvrtina Ø	6,6 mm
za stopnjo kakovosti izvrtine	m
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	18 mm

Kot konice	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 373
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		