

Priključni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 4500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991227 4500
GTIN	4058255110384
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip EGN 120 × 50 × 1,5.

Opis:**Mere postavitve:****celotna dolžina regala:**

za nosilne okvirje S610-M18-U in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18-U)

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, **prašno barvanje**.

Napotek:

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**
- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Tehnična določila za postavitvev paletnega regala po BGR 234:

- **Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.**
- **Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).**
- **Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.**
- **Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.**
- **Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).**
- **Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.**
- **Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.**
- **Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.**

Več informacij o načrtovanju in postavitvi:

- **Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največjarazdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.**
- **Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščneravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 m.**
- **Višina hoda upravljalne naprave: zgornji rob najvišje nosilne prečke plus 200 mm.**

Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.

Tehnični opis

Število nosilnih stebrov regala	1
Nosilni okvir	S625-A18
Postavitev regala	Priključni regal
Globina	1100 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2810 mm
Montaža kupca	da
Nosilnost prekata	3060 kg
Širina predelka	2700 mm
Število skladiščnih ravni	4
Število paletnih mest na regalno polje	12
Višina	4500 mm

Dostop do regala	dvostranski
Natična montaža	da
Tip nosilne prečke	EGN 120×50×1,5
Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje)	8670 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	3060 kg
Za palete z nosilnostjo	1020 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm
Vrsta izdelka	Paletni regali

Pribor

Varnostni zatič za prečko	991331
Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov	991470
Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih regalov5-delna Tip 5	991481 5
Par nosilnih prečk EGN-DUO 120×50 Dolžina nosilne prečke 2700 mm	991346 2700