

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM IK oblika B 6HX, TiCN, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132160 M20
GTIN	4045197071378
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Močan lupilni rez.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 132180.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 140 mm

Ø držala: 16 mm

4-kotno držalo: 12 mm

Ø osnovne izvrtine: 17,5 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Korak navoja	2,5 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	20 mm
Nastavni kot	50 stopinj

Standard	DIN 376
Ø držala	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	140 mm
4-kotno držalo	12 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	40 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra