

**Garant****DIN-ravno grezilo za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 18X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156020 18X11
GTIN	4045197087782
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Grezilo s spiralnimi utori. Ø čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:

**f** – za skožnje izvrtine, **visoka** kakovost površine po DIN ISO 273.

**m** – za skožnje izvrtine, **srednja** kakovost površine po DIN ISO 273.

**Uporaba:**

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

**Tehnični opis**

Ø grezila	18 mm
Ø čepa	11 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
za velikost vijakov	M10
Osnovna izvrtina Ø	11 mm
Število rezil Z	3
za stopnjo kakovosti izvrtine	m
Ø držala D <sub>s</sub>	12,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina stopnje L <sub>1</sub> 1. stopnje s posnetim robom	22 mm

Kot konice	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 373
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		