

Garant
**Mini grezilo za skožno izvrtino 90°, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2:
3,3X1,7mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	155600 3,3X1,7
GTIN	4045197462756
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Uporaba:

Za skožnje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Napotek:

Velikost 4,6 × 2,4 – ni določeno s standardom DIN.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø grezila	3,3 mm
Ø čepa	1,7 mm
za velikost vijakov	M1,6
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
Osnovna izvrtina Ø	1,7 mm
Ø držala D _s	3,3 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	2 mm
Kot konice	90 stopinj

Dolžina rezil l_c	10 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 1866 A
Držalo	cilindrično držalo
Kot grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		