

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM IK oblika B 6HX, TiCN, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132160 M24
GTIN	4045197071385
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Močan lupilni rez.**

**Vodilni del z mazalnimi utori,** vendar brez utorov za odrezke. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 132180.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 3 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 160 mm

Ø držala: 18 mm

4-kotno držalo: 14,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 21 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	21 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	24 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	3 mm
Nastavni kot	50 stopinj

Standard	DIN 376
Ø držala	18 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	160 mm
4-kotno držalo	14,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M24
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra