

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM IK oblika B 6HX, TiCN, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132170 M16
GTIN	4045197265470
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Močan lupilni rez.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 132180.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 110 mm

Ø držala: 12 mm

4-kotno držalo: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 14 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø navoja	16 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2 mm
Ø osnovne izvrtine	14 mm

Standard	DIN 376
Ø držala	12 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
4-kotno držalo	9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	32 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $2 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra