

HOLEX**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Napotek:Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 5,7** z rezilom art. **674252 vel. 20IP**.**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Ø rezila D _c	63 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	48 mm
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	76 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	MTC
Standard	Tovarniški standard
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
---	--------