

**HOLEX****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Razred artikla	220

## Opis

**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

**Napotek:**Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 5,7** z rezilom art. **674252 vel. 20IP**.

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub>	93 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
Število rezil Z	6
Ø rezila D <sub>c</sub>	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	MTC
Standard	Tovarniški standard
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
---	--------