

Yale

Dvigalo z jekleno verigo, Nosilnost: 1,6t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Naprave **z ohišjem iz jeklene pločevine**, ekstremno nizka masa, serijska **sklopka za verigo**, **nizka višina izvedbe**, **vrtljivo** uležajen, kovan kavelj. Večnamensko verižno dvigalo model PT

Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

Drсна sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

Tehnični opis

Število verig	1
Nosilnost	1600 kg
Minimalna razdalja med kavlji	337 mm
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	31 daN
Sklopka za verigo	da
Material ohišja	Jeklo
Nosilnost t	1,6 t
Normalna višina dviga	1,5 m
Masa	9,4 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec