



Tračni brusilnik za cevi, Tip: 72227560



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Tračni brusilnik za cevi z **izjemno visoka stopnja odstranjevanja**. Zelo primerno za **obdelavo cevi in cevnih lokov** – čiščenje, odstranjevanje starih barv, obdelavo zvarov do priprave za poliranje in poliranje z visokim sijajem. Območje vrtljajev je nastavljivo za brusne trakove, trakove iz brusne kopenske in polirne trakove. **Izboljšano vodenje traku**. Brusilnik za cevi za ozke polmere, brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje z visokim sijajem.

Najmanjša razdalja sten 50 mm.

Prednosti:

- **Učinkovito odstranjevanje zvarov z optimalno rezalno hitrostjo brusnih trakov.**
- **Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje do visokega sijaja že nameščenih oprijemal.**
- **Prilagodljivi brusni trakovi se optimalno prilagajajo ozkim cevnim zavojem in tako zagotavljajo brezšivne površine.**
- **360-stopinjsko obodno brušenje v samo 2 korakih.**
- **Izbirni preusmerjevalni valji za majhen odklik od stene.**
- **Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.**
- **Kroglični ležaji, zaščiteni pred prahom.**

Obseg dobave:

Brusilnik cevi FEIN RS 17-70 E.

Dobavljeno brez pribora v škatli.

Napotek:

Brusne trakove najdete od art. 558011 naprej.

Tehnični opis

Območje števila vrtljajev	2700 - 8500 min ⁻¹
Mehak zagon	da
Maksimalni Ø cevi	8 - 80 mm
Poraba moči	1700 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	230 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Dolžina kabla	4 m
Širina traku	20; 40 mm
maksimalna hitrost traku	9 - 27 mm/s
Masa	4,64 kg
Oznaka proizvajalca	RS 17-70 E
Dolžina traku	815 mm
Vrsta izdelka	Tračni brusilnik za cevi