

Garant**Rezkarji VHM, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202556 8
GTIN	4067263120636
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Napotek:**Naslednik za art. 202555.**

Tehnični opis

Število zob Z	4
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,08 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala D_s	8 mm
Dolžina rezil L_c	12 mm
Kot spirale	30 stopinj
Celotna dolžina L	55 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,045 mm

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

