

**Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139142 M6
GTIN	4045197446664
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).**Tolerančni razred:** ISO 3X/6GX = **nadmera 0,02–0,04 mm.****Uporaba:**Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.**Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	5
Ø navoja	6 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	5,55 mm
Kakovost	ISO 3X 6GX
Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	M6
Prevleka	TiAlN

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	11 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		