

**List strojne žage za Kasto, bimetalni, Dolžina L / zob na colo: 650/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	171250 650/4
GTIN	7311518323325
Razred artikla	16D

Opis**Izvedba:**

BAHCO Bi-Metall – letev z zobmi HSS je privarjena na elastično telo lista žage iz specialnega jekla s curkom elektronov v visokem vakuumu. Na ta način imajo tovrstni listi ob največji možni trdoti na konici zob **izredno elastičnost** in so **izredno odporni proti lomu tudi pri velikih hitrostih podajanja**.

Napotek:

Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).

Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.

Ozobljenje: normal

Širina: 50 mm

Debelina: 2,5 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 10,5 mm

Tehnični opis

Dolžina L	650 mm
Debelina	2,5 mm
Ø vpenjalne izvrtine	10,5 mm
Zob na colo	4
Širina	50 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	bimetalni
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		