

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135255 M3
GTIN	4067263161431
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	2,7 mm
Velikost navoja	M3
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Globine navoja	7,5 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	56 mm
Ø navoja	3 mm
Korak navoja	0,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Kakovost	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		