

Garant

GARANT Master Form Steel strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori Levi navoj HSSE-PM oblika C 6HX, TiAlN, M-LH: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139255 M8
GTIN	4062406383794
Razred artikla	11I

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za **uporabo pri jeklenih materialih**.

- **Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.**
- **Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.**
- **Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.**

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Tehnični opis

Globine navoja	24 mm
Velikost navoja	M8 LH
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
∅ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	7,45 mm
Serija	GARANT Master
∅ navoja	8 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Kakovost	ISO 2X 6HX
Število rezil Z	5
Korak navoja	1,25 mm

Ø držala D_s	8 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	38 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	7 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	22 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.

primerno