

Garant**Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 50XSE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 50XSE
GTIN	4067263161035
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

Napotek:**Vključno s prilagoditvijo, primerno za Erowa ITS50.**

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

Tehnični opis

Območje vpenjanja S2	49 - 65 mm
Vzdolžni utor	20 mm
Medosna razdalja, spodnja stran	52 mm
Višina H	35 mm
L	96 mm
Območje vpenjanja S1	0 - 22 mm
Barvna koda za primerni pribor	Xtric 50
Vpenjalna sila do maksimalno	16 kN
B	50 mm
B	80 mm
Maksimalni vrtilni moment	40 Nm
Mere zeva ključa	7 mm
Mere zeva ključa	3 mm
Serijska	Xtric
Masa	2,215 kg
Vrsta izdelka	Strojni primež