

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 5/8-11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Uporaba:**

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	9 mm
Vrsta navoja	UNC
Korak navoja	2,309 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	15,88 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Velikost navoja	5/8-11 UNC
Rezalni material	HSS E

Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Korakov na colo	11
Globine navoja	47,64 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		