

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/4-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137868 3/4-10
GTIN	4067263162391
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **HSS-E**

Uporaba:

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø držala D _s	14 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
Globine navoja	47,63 mm
Korakov na colo	10
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	3/4-10 UNC
Korak navoja	2,54 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		