

Garant

Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSSE-PM oblika C 6HX, TiAlN, M: M2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139194 M2,5
GTIN	4062406381134
Razred artikla	111

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za **uporabo pri jeklenih materialih**.

- **Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.**
- **Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.**
- **Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.**

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	2,3 mm
Globine navoja	7,5 mm
Serija	GARANT Master
4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Korak navoja	0,45 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4

Velikost navoja	M2,5
Celotna dolžina L	50 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	38 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	7 m/min	M
CuZn	primerno	22 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

mokro min.

primerno