

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 3/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133404 3/8-24
GTIN	4067263161936
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Vrsta navoja	UNF
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	3/8-24 UNF
Število rezil Z	3
Globine navoja	28,59 mm
Standard	DIN 374
4-kotno držalo □	7 mm
Ø navoja	9,53 mm
Korakov na colo	24
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm

Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,058 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		