



## Stacionarni strojni primež, Tip: 150I



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362175 150I
GTIN	4062406384098
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

Robustno osnovno telo iz litega železa, kaljena vodila in osnovna površina. Odprtine za čiščenje v osnovnem telesu za dobro odvajanje odrezkov. Zmanjšan dvig obdelovanca zaradi posebnega dovajanja sile v pomično čeljust.

#### Uporaba:

Vsestransko uporabna vpenjalna naprava za obdelovalne centre.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 čeljustnima nastavkoma, 2 predlošnima čeljustma art. 362181 in 1 ročico.

#### Dodatni pribor:

Predložne čeljusti art. 362177–362183, ročica art. 362190, garnitura nadomestnih delov art. 362199. Pritrjevanje z utornimi vijaki art. 375300 in poravnava z utornimi maticami art. 375365.

#### Napotek:

Mere za uravnavanje niso skladne z običajnimi izdelki. Colska različica – vijaki in navoji v colski izvedbi, pogonski 6-kotnik = velikost 3/4 cole.

### Tehnični opis

Vpenjalna sila	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Tip	col
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Barvna koda za primerni pribor	NC-HOLEX

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Dolžina osnovnega telesa a	427 mm
Višina čeljusti C	44,5 mm
Širina osnovnega telesa B	186 mm
Širina čeljusti A	151 mm
Vpenjalno območje b	0 - 232 mm
Razdalja med izvrtinami f	98,4 mm
Zev ključa SW	3/4 col
Višina osnovnega telesa c +/- 0,012	73 mm
Hitra nastavitve	ne
Zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Strojni primež

---

## Pribor

Predložna čeljuststandardno Tip 150	362181 150
Garnitura nadomestnih delov9-delne Tip 9	362199 9