

Garant
VHM mikro rezkar, DLC, Ø Dc×L1: 0,5X6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201141 0,5X6
GTIN	4062406387044
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Z izpopolnjeno prevleko DLC sp^2 . Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi aluminija. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost.

Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. **Usedalni kot $\alpha = 16^\circ$.**

Tolerance:

· **Ø sprostive: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Izredno čvrsto držalo za manjše nagnjenje k vibracijam.

Napotek:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija a_p !

Vrednosti za:

rezkanje utorov v polno: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, kor}$

robljenje: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p, kor}$

Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!

npr.: $vf = 18.000$ [vrt./min] \times fz [mm/Z] \times z

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D_c	0,5 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Podajanje f_z za robljenje v aluminijevo litino	0,016 mm
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,005
Število zob Z	2

Kot posnetja roba	90 stopinj
Dolžina rezil L_c	0,7 mm
\varnothing držala D_s	6 mm
\varnothing sprostivke D_1	0,48 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Kot spirale	25 stopinj
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	6 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminijevo litino	0,012 mm
Korekcijski faktor $a_{p\text{kor}}$	0,35
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $0,5 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N

PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		