

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 135255 M10 |
| GTIN | 4067263162049 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Ø navoja | 10 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| 4-kotno držalo □ | 8 mm |
| Ø držala D _s | 10 mm |
| Globine navoja | 25 mm |
| Velikost navoja | M10 |
| Korak navoja | 1,5 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Ø osnovne izvrtine | 8,5 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | DIN 371 |

| | |
|---------------------------|---|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Serija | CleverTap |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 6 m/min | P |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |