

Garant**Garnitura ravnih grezil v kaseti, 6-delna, Tip: K****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156420 K
GTIN	4045197087997
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garnitura najpogosteje uporabljenih grezil za vijake **M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10**. Ravno grezilo art. 156220 **K** = osnovna izvrtina

Vsebina:

(Ø grezila × Ø čepa): po 1 kos vel. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Tip	K
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice	180 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 373
Držalo	Cilindrično držalo s h9

Podatkovni list

z notranjim hlajenjem

ne

Vrsta izdelka

Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		

Pribor

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 18X8,5 mm

156220 18X8,5

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 6,5X2,5 mm

156220 6,5X2,5

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 8X3,3 mm

156220 8X3,3

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 10X4,2 mm

156220 10X4,2

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 15X6,8 mm

156220 15X6,8

DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino Ø grezila D1 × Ø čepa D2 11X5 mm

156220 11X5