

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212036 HART
GTIN	4062406390327
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$ mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen a_p 2,5 mm.

Podajanje f_z na zob: 0,2 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKW 10T3MOT

Tip: HART

Tehnični opis

Tip	HART
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKW 10T3MOT
Zvrst	HB7605
Podajanje f_z na zob	0,2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	120 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	55 m/min	H
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		