

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7515, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.**

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1,2$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  3 mm.

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,35 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKW 1204MOT

Tip: ST1400

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKW 1204MOT
Zvrst	HB7515
Podajanje $f_z$ na zob	0,35 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
GG(G)	primerno	220 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		