

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, MF: 24X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136255 24X1,5
GTIN	4067263162285
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Tehnični opis

4-kotno držalo □	14,5 mm
Velikost navoja	M24×1,5
Standard	DIN 374
Ø navoja	24 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	60 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	MF
Korak navoja	1,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø osnovne izvrtine	22,5 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Ø držala D _s	18 mm

Število vpenjalnih utorov	4
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		