

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 1/4-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137868 1/4-20
GTIN	4067263162339
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **HSS-E**

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Vrsta navoja	UNC
Celotna dolžina L	80 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Velikost navoja	1/4-20 UNC
Globine navoja	15,9 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø navoja	6,35 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	5,1 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	7 mm
Standard	DIN 371

Korak navoja	1,27 mm
Korakov na colo	20
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		