



Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 32/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222055 32/3
GTIN	4960664707546
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,5 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Prevesna dolžina L_1	70 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	229717 (15IP; 3,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	131 mm
Število rezil Z	3
Ø D_3	15 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri geometriji LD	3,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	47 mm
Kot rampe α_{maks}	1,43 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	14,4 mm
Nastavitveni kot κ	10 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229717
-----------------	--------