



Video endoskop VTec X s sondo, Ø 3,9 mm, Dolžina sonde: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492827 1000
GTIN	2050002080652
Razred artikla	49C

Opis

Izvedba:

Video endoskop VTecX je bil razvit posebej za zahtevne pogoje uporabe v industrijskih okoljih. Izjemno robustno ohišje, odporno proti udarcem, je izdelano iz plastike, odporne proti kemikalijam. Robustno sondo iz volframovih pletenic, ki jo je mogoče upogibati v 4 smeri (360°), in robustne glave sonde iz nerjavnega jekla se lahko uporablja tudi v ekstremnih kontrolnih območjih. Upravljanje s krmilno palico omogoča intuitivno, preprosto in natančno krmiljenje sonde. Kamera s senzorjem HD CMOS v glavi sonde zagotavlja visoko hitrost sličit in ločljivost. HighPower-LED-svetlobni vir in visokozmogljivi svetlobni vodnik z optičnimi vlakni zelo dobro osvetljuje območje pregleda in razkrivata celo drobne podrobnosti. Vidni kot 90° za pogled s strani.

Prednosti:

- **Zelo svetel 5,5-palčni zaslon na dotik polne visoke ločljivosti (16:9, 1920 x 1080 px) za ostre slike in jedrnato analizo škode.**
- **Senzor CMOS visoke ločljivosti za slike v polni visoki ločljivosti.**
- **Ohišje, odporno na udarce, iz plastike, odporne na obrabo in kemikalije.**
- **Krmilna palica z intuitivnim in natančnim upravljanjem.**
- **Robustna sonda z nagibom v štiri smeri (360°) iz volframovega pletiva in s trdno glavo iz nerjavnega jekla.**
- **Visoka kakovost slike s 360° nagibom.**

- Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij. Delovanje tudi z omrežni napajalnikom.
- Hiter prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.
- Visokozmogljiv LED-svetlobni vir in visoko zmogljivo optično vodilo poskrbita za izjemno osvetlitev.

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilnik za baterije, 4 x litij-ionska baterija, omrežni napajalnik, pomnilniška kartica SD, kabel USB, kabel mikro USB, kabel mini HDMI.

Tehnični opis

Kot odpiranja slike	60 stopinj
Smer gledanja	90 stopinj
Razpon ostrenja	8 - 150 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 3,9 mm
Vrsta izdelka	Endoskop