

**Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirano, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130992 M3
GTIN	4067263295822
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Tehnični opis

Standard za navoje	DIN 13
Dolžina rezil L_c	10 mm
Korak navoja	0,5 mm
\varnothing sprostitve D_1	2,2 mm
Oblika prisekanega dela	B
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
\varnothing osnovne izvrtine	2,5 mm
Standard	Tovarniški standard
Smer rezanja	desno
Celotna dolžina L	33 mm
Prevleka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		