

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robustni rezkar za kotno rezkanje z ležišči obračalnih ploščic, zaščitenimi z več strani, za stabilne obdelovalne pogoje.

Uporaben v kombinaciji z obračalno rezalno ploščico 215117 UNI kot **rezkar za velika podajanja**.

Uporaba:

Z dvostranskimi 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. ali 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. **Visoke vrednosti podajanja**.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 0806..
Število rezil Z	4
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219798 1
--	----------