

**Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirano, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130992 M10
GTIN	4067263295877
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:**

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

**Uporaba:**

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

**Tehnični opis**

Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Standard za navoje	DIN 13
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	7 mm
Oblika prisekanega dela	B
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	41 mm
Standard	Tovarniški standard
Smer rezanja	desno
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	21 mm
Prevleka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		