


**Garant****RDMW 1604 MOTN, HB7520, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.**

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 3,5$  mm.

## Tehnični opis

Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDMW 1604 MOTN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7520
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	210 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	240 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		