



## Orodje za rebričenje s preoblikovanjem levo, Velikost držala: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290019 10
GTIN	4030741660665
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitve nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

### Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
Delovno območje	0 - 15 mm
Višina držala	10 mm
Širina držala	10 mm
Os	299910 6
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RBR 1×BL

za rebrast profil

RGE45° BL/BR45°

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje