


**SOMT..20ER-GM, PR1535, Tip: 10**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222072 10
GTIN	4960664708208
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

**Uporaba:**

**Geometrija GM** je najboljša izbira za splošno obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,5 – 1,8 mm
Tip	INOX
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Radij rezila	2 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Velikost obračalne ploščice	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-GM

Zvrst	PR1535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		