



Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno, Velikost držala: 16Xmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290210 16X
GTIN	4030741834493
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

- **Manjše vibracije**
- **Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitvev \emptyset obdelovanca.**
- **Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.**
- **Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.**
- **Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.**
- **Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.**

Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	6 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	25 mm
Širina držala	16 mm
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
Višina držala	16 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 1
Delovno območje	10 - 250 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 1

299920 1