

**Garant****Grobo-fini rezkar VHM za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208027 21X9
GTIN	4062406397265
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

**Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo. Ker so stranske proste ploskve brušene, se ne morejo zagozditi v obdelovancu. Z grobo-finim profilom.

**Napotek:**

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

**Naslednik za art. 208034.**

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	21 mm
za T-utore DIN 650	12 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Tip	NF
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	74 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Ø sprostitve $D_1$	10 mm
Dolžina rezila $L_c$	9 mm

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega $\emptyset$	d11
Kot spirale	10 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		