

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik $L_3$	11 mm
Velikost ploščice	6 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
ISO-oznaka držala	A16X SCLCR/L06
Serija	Master Mute
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Prevesna dolžina $L_1$	80 mm
Celotna dolžina L	151 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	96 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje