

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 40/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Celotna dolžina L	343 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A40X SDUCR/L11
Serija	Master Mute
Srednji premik L_3	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Ø držala D_s	40 mm
Prevesna dolžina L_1	200 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje