

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130460 M4
GTIN	4062406397999
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

Uporaba:

Za metrični levi navoj po DIN13.

Tehnični opis

Korak navoja	0,7 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Ø držala D _s	4,5 mm
Velikost navoja	M4
4-kotno držalo □	3,4 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Vrsta navoja	M-LH
Ø navoja	4 mm
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	12 mm
Standard	DIN 352
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	levo
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno