

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	345 mm
Serija	Master Mute
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
ISO-oznaka držala	A40X STFCL/L16
Ø držala D_s	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Srednji premik L_3	27 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo

Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje