


Garant**XDPW 09T308 SR, HB7720, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212956 HART
GTIN	4045197812636
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$ **Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 09T308 SR
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,99 mm
Tip	HART
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,43 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		