

Garant**XDPW 120408 SR, HB7530, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$ **Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 120408 SR
Tip	ST900
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7530
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Podajanje f_z na zob	1,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		