

Garant**XDPW 120408 SR, HB7525, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212973 ST1400
GTIN	4045197812667
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p, \text{maks}}$ **Tehnični opis**

Tip	ST1400
Radij za programiranje pri $a_{p, \text{maks}}$	2,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 120408 SR
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	1,8 mm
Podajanje f_z na zob	1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		