

## Garant

### Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX, TiN, M: M3,5



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139178 M3,5
GTIN	4045197509109
Razred artikla	11H

#### Opis

##### Izvedba:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

**Tolerančni razred:** ISO 2X/6HX.

**Inovativna oblika poligona** omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,6 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kotno držalo □: 3 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 3,25 mm

#### Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korak navoja	0,6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	3,25 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	10,5 mm
Velikost navoja	M3,5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja