

Garant**Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M20****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 132500 M20 |
| GTIN | 4045197071859 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom** (2–3 korake navoja).**Opisno besedilo na sliki:**

4 rezila (od vel. M5).

4 utori (od vel. M5).

Zaradi nitrirane površine (13 2500) večja odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------|
| Korak navoja | 2,5 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 17,5 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 4 |
| Število rezil Z | 4 |
| Ø navoja | 20 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ø držala D _s | 16 mm |
| Celotna dolžina L | 140 mm |
| 4-kotno držalo □ | 12 mm |
| Kakovost | ISO 2X 6HX |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 60 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M20 |
| Prevleka | nitrirani |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | bela |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------|------------------|----------|------------|
| GG | primerno | 13 m/min | K |
| GGG | pogojno primerno | 9 m/min | K |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |