

Garant**Aluminijasti strojni navojni sveder GARANT Master Tap zelo dolgi, DLC, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134265 M6
GTIN	4067263830474
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

S posebej dolgim držalom.

Visokozmogljivi navojni svedri, posebej razviti za **aluminij in neželezne zlitine**. **Dinamično vrtilno povečevanje** utorov za odrezke zagotavlja **optimalno odvajanje odrezkov** in **zanesljivost postopka**.

- **Rezalni material HSS-E-PM** – za visoko trdnost rezalnih robov.
- **Izjemno gladek premaz DLC** za odpornost proti obrabi in preprečevanje hladnih zvarov.
- **Dinamični stopnjevanje vrtenja vpenjalnih utorov**.
- **Kratka oblika zarezovanja E**.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	160 mm
Ø držala D _s	6 mm
Rezalni material	HSS E PM
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Globine navoja	18 mm
Število rezil Z	3
Standard	Tovarniški standard
Korak navoja	1 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	E
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Barvni prstan	rumena
Serija	Master Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	35 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	32 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	20 m/min	N
PMMA Akрил	pogojno primerno	20 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	18 m/min	N
PEEK	primerno	18 m/min	N
Cu	primerno	18 m/min	N
CuZn	primerno	25 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

mokro min.

primerno